

EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, Slide Rail, Retrofit Blinding



Subrack no blindado Para backplane, el subrack se puede ensamblar en rieles deslizantes para apoyar el subrack dentro de un gabinete.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo F ("flexible"), 19" soporte es ajustable en profundidad

Subrack se puede utilizar con carriles deslizantes

Rieles horizontales traseros para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

Carga instalada hasta 11 kg

Inserto roscado, tira de aislamiento preinstalada

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Apantallamiento EMC:	No
Tipo de producto:	Subrack/chasis

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
--------------------	-----------------	-------	----------------------	--------------	-------------------------	---------------

24553-132	3U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Acero inoxidable EMC
24553-133	3U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable EMC
24553-134	3U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC
24553-432	6U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Acero inoxidable EMC
24553-433	6U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable EMC
24553-434	6U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC

Table 2/2

Número de catálogo	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Ancho del rack	Carga estática	Envío rápido
24553-132	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-133	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-134	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-432	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-433	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-434	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Producto alternativo para las series más antiguas de EuropacLab y Europac subrack.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE