


Panel lateral Eurorack con capturas de panel lateral



Paneles laterales de acero para marco de aluminio con rápido rápido rápido para un fácil montaje e instalación.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Montaje para enmarcar con 2 capturas de panel lateral

St, 1 mm

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/panel de rack

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21117-158	20U	998mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-159	25U	1220mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-160	29U	1398mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-161	34U	1567mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-162	38U	1798mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-163	43U	2020mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-164	47U	2198mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-167	20U	998mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-168	25U	1220mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-169	29U	1398mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-170	34U	1567mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-171	38U	1798mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-172	43U	2020mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-173	47U	2198mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-179	34U	1567mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-180	38U	1798mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-181	43U	2020mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
21117-182	47U	2198mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
22117-958	34U	1567mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-959	34U	1567mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-960	34U	1567mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-961	38U	1798mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-962	38U	1798mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-963	38U	1798mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-964	43U	2020mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-965	43U	2020mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-966	43U	2020mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-967	47U	2198mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-993	20U	998mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-994	20U	998mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-995	25U	1220mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-996		1220mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-997	29U	1398mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-998	29U	1398mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
22117-999	47U	2198mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
23117-001	47U	2198mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Envío rápido
21117-158	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-159	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-160	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-161	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-162	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-163	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-164	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-167	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-168	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-169	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-170	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-171	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-172	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-173	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-179	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-180	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-181	Polvo recubierto	Panel lateral	No
21117-182	Polvo recubierto	Panel lateral	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Envío rápido
22117-958	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-959	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-960	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-961	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-962	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-963	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-964	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-965	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-966	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-967	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-993	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-994	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-995	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-996	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-997	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-998	Polvo recubierto	Panel lateral	No
22117-999	Polvo recubierto	Panel lateral	No
23117-001	Polvo recubierto	Panel lateral	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

En lugar de un panel lateral, todas las puertas se pueden ensamblar lateralmente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE