


Inserción roscada de rieles horizontales, M2.5



El inserto roscado es una tira metálica con rosca M2.5 y permite la fijación de paneles frontales.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los tornillos de collar utilizados para la fijación de paneles delanteros de ancho parcial deben tener una longitud de 12,3 mm

Utilizable para todos los rieles horizontales

ESPECIFICACIONES

Compatible con:	Subpistas; Casos
Familia de productos:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac
Material:	Acero
Tipo de producto:	Inserción roscada
Acabado:	Zinc plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Longitud	Envío rápido
34561-328	28HP	1	146.82mm	No
34561-363	84HP	1	324.62mm	No

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Longitud	Envío rápido
34561-384	84HP	1	431.3mm	No
34561-342	42HP	1	217.94mm	No
34565-196	196HP	1	1000.26mm	No
34561-320	20HP	1	106.18mm	No
34561-340	40HP	1	207.78mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE