

Labrack C-Rail para 19" estacionario



Para el montaje a los verticales en el lado derecho e izquierdo de la mano del plano de 19"; especialmente adecuado para los ojos del cable.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para el montaje a los verticales en el lado derecho e izquierdo de la mano del plano de 19"; especialmente adecuado para los ojos del cable

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: C-rail
Material: Acero
Acabado: Zinc plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Longitud	Envío rápido
20118-461	24U	2	1050mm	No
22114-461	39U	2	1650mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene el kit de montaje por separado. No es adecuado en estantes móviles de laboratorio de 19".

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE