

# Gabinete Novastar con puerta acristalada y panel trasero



Armarios de aluminio con diseño atractivo, ideales para electrónica general, pruebas y medición, audio / video y aplicaciones de radiodifusión.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Tipo de protección IP 20

Anchura del gabinete solo 553 mm

Revestimiento enrasado

Todos los verticales (delantero y trasero) con 19" corte-outs

Marco atornillado, fundido a presión con extrusiones Al

Con puerta de vidrio (gris humo) y panel trasero

## ESPECIFICACIONES

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Material del bastidor:</b> | Aluminio                   |
| <b>Material:</b>              | Aluminio; Acero            |
| <b>Tipo de producto:</b>      | Gabinete                   |
| <b>De conformidad con:</b>    | IEC 60529; IEC 60297-3-100 |
| <b>Grado de protección:</b>   | IP20                       |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Color del bastidor | Altura | Código de color del bastidor | Material de revestimiento | Anchura |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------|------------------------------|---------------------------|---------|
| 15230-019          | 12U             | Gris negro         | 589mm  | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 15230-020          | 16U             | Gris negro         | 767mm  | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 15230-021          | 20U             | Gris negro         | 945mm  | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 15230-022          | 38U             | Gris negro         | 1745mm | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 15230-023          | 38U             | Gris negro         | 1745mm | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 15230-024          | 43U             | Gris negro         | 1967mm | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 15230-025          | 43U             | Gris negro         | 1967mm | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 16230-019          | 12U             | Gris negro         | 589mm  | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 16230-020          | 16U             | Gris negro         | 767mm  | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 16230-021          | 20U             | Gris negro         | 945mm  | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 16230-022          | 38U             | Gris negro         | 1745mm | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 16230-023          | 38U             | Gris negro         | 1745mm | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 16230-024          | 43U             | Gris negro         | 1967mm | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |
| 16230-025          | 43U             | Gris negro         | 1967mm | RAL 7021                     | Acero                     | 553mm   |

Table 2/3

| Número de catálogo | Color de revestimiento | Fondo | Carga estática | Código de color de revestimiento | Cantidad del paquete | Acabado          |
|--------------------|------------------------|-------|----------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| 15230-019          | Gris negro             | 600mm | 200kg          | RAL 7021                         | 1                    | Polvo recubierto |
| 15230-020          | Gris negro             | 600mm | 200kg          | RAL 7021                         | 1                    | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Color de revestimiento | Fondo | Carga estática | Código de color de revestimiento | Cantidad del paquete | Acabado          |
|--------------------|------------------------|-------|----------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| 15230-021          | Gris negro             | 600mm | 200kg          | RAL 7021                         | 1                    | Polvo recubierto |
| 15230-022          | Gris negro             | 600mm | 400kg          | RAL 7021                         | 1                    | Polvo recubierto |
| 15230-023          | Gris negro             | 800mm | 400kg          | RAL 7021                         | 1                    | Polvo recubierto |
| 15230-024          | Gris negro             | 600mm | 400kg          | RAL 7021                         | 1                    | Polvo recubierto |
| 15230-025          | Gris negro             | 800mm | 400kg          | RAL 7021                         | 1                    | Polvo recubierto |
| 16230-019          | Gris claro             | 600mm | 200kg          | RAL 7035                         | 1                    | Polvo recubierto |
| 16230-020          | Gris claro             | 600mm | 200kg          | RAL 7035                         | 1                    | Polvo recubierto |
| 16230-021          | Gris claro             | 600mm | 200kg          | RAL 7035                         | 1                    | Polvo recubierto |
| 16230-022          | Gris claro             | 600mm | 400kg          | RAL 7035                         | 1                    | Polvo recubierto |
| 16230-023          | Gris claro             | 800mm | 400kg          | RAL 7035                         | 1                    | Polvo recubierto |
| 16230-024          | Gris claro             | 600mm | 400kg          | RAL 7035                         | 1                    | Polvo recubierto |
| 16230-025          | Gris claro             | 800mm | 400kg          | RAL 7035                         | 1                    | Polvo recubierto |

Table 3/3

| Número de catálogo | Envío rápido |
|--------------------|--------------|
| 15230-019          | No           |
| 15230-020          | No           |
| 15230-021          | No           |
| 15230-022          | No           |

| Número de catálogo | Envío rápido |
|--------------------|--------------|
| 15230-023          | No           |
| 15230-024          | No           |
| 15230-025          | No           |
| 16230-019          | No           |
| 16230-020          | No           |
| 16230-021          | No           |
| 16230-022          | No           |
| 16230-023          | No           |
| 16230-024          | No           |
| 16230-025          | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**