


Novastar Panel trasero de altura completa



El panel trasero de acero para carcasa extruida de aluminio está conectado con 2 capturas de bloqueo de torsión (Torx T30, con 1/4 giros).

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Incl. Puesta a tierra

2 capturas de bloqueo giratorio (Torx T30, con 1/4 vueltas)

St, 1 mm

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/panel de rack

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Material	Cantidad del paquete	Color	Código de color
--------------------	--------	---------	----------	----------------------	-------	-----------------

25230-147	1345mm	553mm	Acero	1	Gris negro	RAL 7021
25230-370	323mm	553mm	Acero	1	Gris negro	RAL 7021
25230-371	422mm	553mm	Acero	1	Gris negro	RAL 7021
25230-372	555mm	553mm	Acero	1	Gris negro	RAL 7021
25230-373	733mm	553mm	Acero	1	Gris negro	RAL 7021
25230-374	911mm	553mm	Acero	1	Gris negro	RAL 7021
25230-375	1133mm	553mm	Acero	1	Gris negro	RAL 7021
25230-376	1534mm	553mm	Acero	1	Gris negro	RAL 7021
25230-377	1711mm	553mm	Acero	1	Gris negro	RAL 7021
25230-378	1933mm	553mm	Acero	1	Gris negro	RAL 7021
25230-379	2111mm	553mm	Acero	1	Gris negro	RAL 7021
26230-147	1345mm	553mm	Acero	1	Gris claro	RAL 7035
26230-370	323mm	553mm	Acero	1	Gris claro	RAL 7035
26230-371	422mm	553mm	Acero	1	Gris claro	RAL 7035
26230-372	555mm	553mm	Acero	1	Gris claro	RAL 7035
26230-373	733mm	553mm	Acero	1	Gris claro	RAL 7035
26230-374	911mm	553mm	Acero	1	Gris claro	RAL 7035
26230-375	1133mm	553mm	Acero	1	Gris claro	RAL 7035
26230-376	1534mm	553mm	Acero	1	Gris claro	RAL 7035

26230-377	1711mm	553mm	Acero	1	Gris claro	RAL 7035
26230-378	1933mm	553mm	Acero	1	Gris claro	RAL 7035
26230-379	2111mm	553mm	Acero	1	Gris claro	RAL 7035

Table 2/2			
Número de catálogo	Acabado	Tipo	Envío rápido
25230-147	Polvo recubierto	Panel trasero	No
25230-370	Polvo recubierto	Panel trasero	No
25230-371	Polvo recubierto	Panel trasero	No
25230-372	Polvo recubierto	Panel trasero	No
25230-373	Polvo recubierto	Panel trasero	No
25230-374	Polvo recubierto	Panel trasero	No
25230-375	Polvo recubierto	Panel trasero	No
25230-376	Polvo recubierto	Panel trasero	No
25230-377	Polvo recubierto	Panel trasero	No
25230-378	Polvo recubierto	Panel trasero	No
25230-379	Polvo recubierto	Panel trasero	No
26230-147	Polvo recubierto	Panel trasero	No
26230-370	Polvo recubierto	Panel trasero	No
26230-371	Polvo recubierto	Panel trasero	No
26230-372	Polvo recubierto	Panel trasero	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Envío rápido
26230-373	Polvo recubierto	Panel trasero	No
26230-374	Polvo recubierto	Panel trasero	No
26230-375	Polvo recubierto	Panel trasero	No
26230-376	Polvo recubierto	Panel trasero	No
26230-377	Polvo recubierto	Panel trasero	No
26230-378	Polvo recubierto	Panel trasero	No
26230-379	Polvo recubierto	Panel trasero	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bloqueo opcional con llave (2233x).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE