


# Panel lateral Novastar para Slim-Line



Paneles laterales de acero para marco de aluminio Slim.Line con rápido rápido rápido para un fácil montaje e instalación. Schroff entrega piezas de revestimiento con cable de puesta a tierra instalado y probado

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel lateral con cierre de cuarto de vuelta, incluye puesta a tierra

St, 1 mm

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Gabinete/panel de rack

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo | Cantidad del paquete | Color      | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|-------|----------------------|------------|-----------------|
| 25230-070          | 6U              | 357mm  | 500mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|------------|-----------------|
| 25230-071          | 9U              | 490mm  | 500mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-072          | 12U             | 589mm  | 500mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-073          | 16U             | 709mm  | 500mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-074          | 20U             | 945mm  | 500mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-075          | 25U             | 1167mm | 500mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-076          | 34U             | 1567mm | 500mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-077          | 38U             | 1745mm | 500mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-078          | 43U             | 1967mm | 500mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-079          | 47U             | 2145mm | 500mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-113          | 12U             | 531mm  | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-114          | 12U             | 531mm  | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-115          | 16U             | 709mm  | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-116          | 16U             | 709mm  | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-117          | 20U             | 887mm  | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-118          | 20U             | 887mm  | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-119          | 25U             | 1109mm | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-120          | 6U              | 357mm  | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-121          | 9U              | 490mm  | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|------------|-----------------|
| 25230-122          | 12U             | 589mm  | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-123          | 16U             | 709mm  | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-124          | 20U             | 945mm  | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-125          | 25U             | 1167mm | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-126          | 34U             | 1567mm | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-127          | 38U             | 1745mm | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-128          | 43U             | 1967mm | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-129          | 47U             | 2145mm | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-130          | 25U             | 1109mm | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-131          | 34U             | 1509mm | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-132          | 34U             | 1509mm | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-133          | 38U             | 1687mm | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-134          | 38U             | 1687mm | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-135          | 43U             | 1909mm | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-136          | 43U             | 1909mm | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-137          | 47U             | 2087mm | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-138          | 47U             | 2087mm | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-172          | 12U             | 589mm  | 800mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo | Cantidad del paquete | Color      | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|-------|----------------------|------------|-----------------|
| 25230-173          | 16U             | 709mm  | 800mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-174          | 20U             | 945mm  | 800mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-175          | 25U             | 1167mm | 800mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-176          | 34U             | 1567mm | 800mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-177          | 38U             | 1745mm | 800mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-178          | 43U             | 1967mm | 800mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-179          | 47U             | 2145mm | 800mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 26230-070          | 6U              | 357mm  | 500mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-071          | 9U              | 490mm  | 500mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-072          | 12U             | 589mm  | 500mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-073          | 16U             | 709mm  | 500mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-074          | 20U             | 945mm  | 500mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-075          | 25U             | 1167mm | 500mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-076          | 34U             | 1567mm | 500mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-077          | 38U             | 1745mm | 500mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-078          | 43U             | 1967mm | 500mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-079          | 47U             | 2145mm | 500mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-113          | 12U             | 531mm  | 900mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|------------|-----------------|
| 26230-114          | 12U             | 531mm  | 1000mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-115          | 16U             | 709mm  | 900mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-116          | 16U             | 709mm  | 1000mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-117          | 20U             | 887mm  | 900mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-118          | 20U             | 887mm  | 1000mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-119          | 25U             | 1109mm | 900mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-120          | 6U              | 357mm  | 600mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-121          | 9U              | 490mm  | 600mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-122          | 12U             | 589mm  | 600mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-123          | 16U             | 709mm  | 600mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-124          | 20U             | 945mm  | 600mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-125          | 25U             | 1167mm | 600mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-126          | 34U             | 1567mm | 600mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-127          | 38U             | 1745mm | 600mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-128          | 43U             | 1967mm | 600mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-129          | 47U             | 2145mm | 600mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-130          | 25U             | 1109mm | 1000mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-131          | 34U             | 1509mm | 900mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|------------|-----------------|
| 26230-132          | 34U             | 1509mm | 1000mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-133          | 38U             | 1687mm | 900mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-134          | 38U             | 1687mm | 1000mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-135          | 43U             | 1909mm | 900mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-136          | 43U             | 1909mm | 1000mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-137          | 47U             | 2087mm | 900mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-138          | 47U             | 2087mm | 1000mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-172          | 12U             | 589mm  | 800mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-173          | 16U             | 709mm  | 800mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-174          | 20U             | 945mm  | 800mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-175          | 25U             | 1167mm | 800mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-176          | 34U             | 1567mm | 800mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-177          | 38U             | 1745mm | 800mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-178          | 43U             | 1967mm | 800mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-179          | 47U             | 2145mm | 800mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 25230-160          | 29U             | 1345mm | 500mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-161          | 29U             | 1345mm | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-162          | 29U             | 1345mm | 800mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|------------|-----------------|
| 25230-163          | 29U             | 1345mm | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 25230-164          | 29U             | 1345mm | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 26230-160          | 29U             | 1345mm | 500mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-161          | 29U             | 1345mm | 600mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-162          | 29U             | 1345mm | 800mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-163          | 29U             | 1345mm | 900mm  | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 26230-164          | 29U             | 1345mm | 1000mm | 2                    | Gris claro | RAL 7035        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado          | Tipo          | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 25230-070          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-071          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-072          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-073          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-074          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-075          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-076          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-077          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-078          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-079          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |

| Número de catálogo | Acabado          | Tipo          | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 25230-113          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-114          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-115          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-116          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-117          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-118          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-119          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-120          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-121          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-122          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-123          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-124          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-125          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-126          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-127          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-128          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-129          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-130          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |



| Número de catálogo | Acabado          | Tipo          | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 25230-131          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-132          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-133          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-134          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-135          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-136          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-137          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-138          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-172          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-173          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-174          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-175          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-176          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-177          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-178          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-179          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-070          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-071          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |

| Número de catálogo | Acabado          | Tipo          | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 26230-072          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-073          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-074          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-075          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-076          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-077          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-078          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-079          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-113          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-114          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-115          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-116          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-117          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-118          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-119          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-120          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-121          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-122          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |

| Número de catálogo | Acabado          | Tipo          | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 26230-123          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-124          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-125          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-126          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-127          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-128          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-129          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-130          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-131          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-132          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-133          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-134          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-135          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-136          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-137          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-138          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-172          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-173          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |

| Número de catálogo | Acabado          | Tipo          | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 26230-174          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-175          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-176          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-177          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-178          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 26230-179          | Polvo recubierto | Panel lateral | RoHS            | No           |
| 25230-160          | Polvo recubierto | Panel lateral |                 | No           |
| 25230-161          | Polvo recubierto | Panel lateral |                 | No           |
| 25230-162          | Polvo recubierto | Panel lateral |                 | No           |
| 25230-163          | Polvo recubierto | Panel lateral |                 | No           |
| 25230-164          | Polvo recubierto | Panel lateral |                 | No           |
| 26230-160          | Polvo recubierto | Panel lateral |                 | No           |
| 26230-161          | Polvo recubierto | Panel lateral |                 | No           |
| 26230-162          | Polvo recubierto | Panel lateral |                 | No           |
| 26230-163          | Polvo recubierto | Panel lateral |                 | No           |
| 26230-164          | Polvo recubierto | Panel lateral |                 | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Opcionalmente, el sujetador de cuarto de vuelta puede equiparse con un bloqueo de panel lateral.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE