

PropacPRO Estuche portátil, sin blindaje



La funda nVent SCHROFF PropacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Los marcos de aluminio fundido a presión y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, este estuche está preparado para el montaje de un asa de transporte de punta, que forma parte de la amplia gama de accesorios.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Caso de escritorio para montaje individual

Preparado con agujeros para el montaje de la manija de transporte de punta

Blindaje EMC retrofitable

Ranuras de ventilación en placa base

IP 20 de acuerdo con IEC 60529

Preparado para GND/puesta a tierra

Cumple con DIN EN 62368-1

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto:	Caso
Tipo:	Caso para componentes electrónicos individuales
Familia de productos:	PropacPRO

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil
--------------------	-----------------	----------------	-------	----------------------	-------------	--------------

14577-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14577-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14577-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14577-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14577-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm
14577-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14577-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm
14577-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14577-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14577-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm

Table 2/3

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	De conformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
14577-123	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14577-125	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14577-143	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14577-145	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14577-163	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14577-165	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	155.5mm
14577-223	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm

Número de catálogo	Construcción del bastidor delantero	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Apantallamiento o EMC	Acabado	Altura
14577-243	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm
14577-245	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm
14577-265	Una sola pieza	No	IEC 60297-3-101	No (Retrofitable)	Pasivado, Polvo recubierto	200mm

Table 3/3

Número de catálogo	Material	Grado de protección	Carga estática	Anchura	Envío rápido
14577-123	Aluminio	IP20	25kg	257mm	No
14577-125	Aluminio	IP20	25kg	257mm	No
14577-143	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14577-145	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14577-163	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14577-165	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14577-223	Aluminio	IP20	25kg	257mm	No
14577-243	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14577-245	Aluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14577-265	Aluminio	IP20	25kg	470.3mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene la propina para llevar la manija por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.