


Panel trasero PropacPRO, ancho completo, sin blindaje

El panel trasero, ancho completo para PropacPRO Case se monta en el marco de la caja. Con o sin ranuras ventiladas.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel de aluminio, 2,0 mm (84 HP 2,5 mm)

Montaje con soporte en caso (derecha e izquierda)

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado
Compatible con:	Casos
Familia de productos:	PropacPRO
Tipo:	Panel trasero
Tipo de producto:	Panel lateral

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Característica de diseño	Cantidad del paquete	Envío rápido
24576-144	2U	42HP	Perforado	1	No
24576-044	2U	42HP	No perforado	1	No

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Característica de diseño	Cantidad del paquete	Envío rápido
24576-047	3U	28HP	No perforado	1	No
24576-147	3U	28HP	Perforado	1	No
24576-145	2U	63HP	Perforado	1	No
24576-048	3U	42HP	No perforado	1	No
24576-148	3U	42HP	Perforado	1	No
24576-045	2U	63HP	No perforado	1	No
24576-149	3U	63HP	Perforado	1	No
24576-052	4U	42HP	No perforado	1	No
24576-146	2U	84HP	Perforado	1	No
24576-152	4U	42HP	Perforado	1	No
24576-049	3U	63HP	No perforado	1	No
24576-046	2U	84HP	No perforado	1	No
24576-153	4U	63HP	Perforado	1	No
24576-053	4U	63HP	No perforado	1	No
24576-150	3U	84HP	Perforado	1	No
24576-050	3U	84HP	No perforado	1	No
24576-154	4U	84HP	Perforado	1	No
24576-054	4U	84HP	No perforado	1	No

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Característica de diseño	Cantidad del paquete	Envío rápido
24576-158	6U	84HP	Perforado	1	No
24576-058	6U	84HP	No perforado	1	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE