

PSU 19" AC/DC MAXPOWER 50 W, Individual



Redundancia con activación O desacoplamiento; No se requiere carga base; Distribución automática de carga según la temperatura de la PSU; No se requiere línea de compartición de corriente entre fuentes de alimentación; Topología cuasi-resonante reduce las emisiones de EMC.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 253 VAC y 100 ... 360 VDC

1 voltaje de salida

Señalización: Voltaje de salida OK

Incluyendo panel frontal

En espera (sin carga) Potencia <1,5 W

Eficiencia hasta el 88%

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1	Corriente 1
13100-172	19" Modo conmutado	90 – 264V	50W	1	15V	3.4A
13100-173	19" Modo conmutado	90 – 264V	50W	1	24V	2.1A

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1	Corriente 1
13100-170	19" Modo conmutado	90 – 253V	50W	1	5V	10A
13100-171	19" Modo conmutado	90 – 264V	50W	1	12V	4.2A
13100-174	19" Modo conmutado	90 – 264V	53W	1	48V	1.1A

Table 2/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Envío rápido
13100-172	3U	6HP	1	No
13100-173	3U	6HP	1	No
13100-170	3U	6HP	1	No
13100-171	3U	6HP	1	No
13100-174	3U	6HP	1	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Datos de salida en Ta = -25 ... 50 °C.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE