

RatiopacPRO AIR Complete Desktop Case, Retrofittable Shielding



La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO proporciona protección electrónica para ensamblajes de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión del estuche ofrece capacidades avanzadas de refrigeración y un diseño elegante para aplicaciones de escritorio.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Estuche de sobremesa preconfigurado de acuerdo con IEC 60297-3-101, para europlacas y backplane con tira aislante

Blindaje EMC retroadaptable

Versión con tiras de cubierta, sin tornillos visibles

Estuche con ventilación integrada (2 x 1/2 U)

Diseño simétrico, delantero y trasero idénticos

Ventilación de rejilla de nido de abeja en cubierta superior y placa base

Para profundidad de placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)

Cumple con DIN EN 62368-1

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	25kg
Tipo de producto:	Caso
Tipo:	Caso para componentes de 19"
Apantallamiento EMC:	No (Retrofittable)
Familia de productos:	RatiopacPRO AIRE

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero
24572-025	3U	255.5mm	1	112.3mm	148mm	Ajuste lateral, Rieles horizontales
24572-026	3U	255.5mm	1	112.3mm	219mm	Ajuste lateral, Rieles horizontales
24572-027	3U	315.5mm	1	112.3mm	219mm	Ajuste lateral, Rieles horizontales
24572-028	3U	315.5mm	1	112.3mm	326mm	Ajuste lateral, Rieles horizontales
24572-029	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	Ajuste lateral, Rieles horizontales
24572-030	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	Ajuste lateral, Rieles horizontales
24572-031	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	Ajuste lateral, Rieles horizontales
24572-040	6U	315.5mm	1	245.7mm	219mm	Ajuste lateral, Rieles horizontales
24572-041	6U	315.5mm	1	245.7mm	326mm	Ajuste lateral, Rieles horizontales
24572-042	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	Ajuste lateral, Rieles horizontales
24572-043	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	Ajuste lateral, Rieles horizontales
24572-044	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	Ajuste lateral, Rieles horizontales

Table 2/3

Número de catálogo	Opción de refrigeración	De conformidad con	Acabado	Altura	Material	Grado de protección
--------------------	-------------------------	--------------------	---------	--------	----------	---------------------

24572-025	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24572-026	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24572-027	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24572-028	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24572-029	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24572-030	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24572-031	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24572-040	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio	IP20

24572-041	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio	IP20
24572-042	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio	IP20
24572-043	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio	IP20
24572-044	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio	IP20

Table 3/3

Número de catálogo	Ancho del rack	Anchura	Envío rápido
24572-025	28HP	164.4mm	No
24572-026	42HP	235.5mm	No
24572-027	42HP	235.5mm	No
24572-028	63HP	342.4mm	No
24572-029	84HP	448.9mm	No
24572-030	84HP	448.9mm	No
24572-031	84HP	448.9mm	No
24572-040	42HP	235.5mm	No

Número de catálogo	Ancho del rack	Anchura	Envío rápido
24572-041	63HP	342.4mm	No
24572-042	84HP	448.9mm	No
24572-043	84HP	448.9mm	No
24572-044	84HP	448.9mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

- Modificaciones (colores o tamaños especiales).
- Soluciones personalizadas (recortes en cubierta superior, placa base o paneles laterales).
- Servicio de montaje de 1 pieza.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE