

# RatiopacPRO/-Air Tip-up Mango

Asas con asas.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Ajustable en incrementos de 30°

Retrofittable sin herramientas mecánicas en caso

Capacidad de carga estática 30 kg

El controlador permite al usuario tener una mejor vista en la parte frontal de la caja en caso de uso de escritorio

## ESPECIFICACIONES

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio; ABDOMINALES         |
| <b>Compatible con:</b>       | Casos                         |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Maneja                        |
| <b>Familia de productos:</b> | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE |

Table 1/1

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango  | Color | Acabado          | Envío rápido |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 24571-320          | 42HP           | 1                    | Mango de punta | Plata | Polvo recubierto | No           |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango  | Color | Acabado          | Envío rápido |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 24571-322          | 84HP           | 1                    | Mango de punta | Plata | Polvo recubierto | No           |
| 24571-321          | 63HP           | 1                    | Mango de punta | Plata | Polvo recubierto | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se puede utilizar junto con las manijas delanteras.

El kit de montaje es necesario para la manija de transporte de punta, por favor ordene por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE