

# Gabinete de Colocación Varistar, RAL 7035



Armarios de colocación con 2, 3 o 4 unidades divisorias en RAL 7035 para alojar servidores mientras separan el acceso y el cableado de los compartimentos.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Armarios de colocación con compartimentos para acomodar, por ejemplo, servidores

Cableado flexible, posible desde arriba, abajo, izquierda o derecha (los cables de datos y de alimentación se pueden ejecutar por separado)

Cierre de puerta multipunto

Puertas perforadas

Clase de protección IP 20

Color RAL 7035

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Rack

**Material del bastidor:** Acero

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Material de revestimiento | Color del bastidor | Anchura | Código de color del bastidor |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------|---------|------------------------------|
| 11130-202          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Material de revestimiento | Color del bastidor | Anchura | Código de color del bastidor |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------|---------|------------------------------|
| 11130-203          | 39U             | 2000mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-204          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-205          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-206          | 39U             | 2000mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7035                     |
| 11130-207          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-208          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-209          | 45U             | 2200mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-210          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-211          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-212          | 45U             | 2200mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-213          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-214          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-215          | 39U             | 2000mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-216          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-217          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-218          | 39U             | 2000mm | Acero                     | Gris negro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-219          | 40U             | 2000mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-220          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Material de revestimiento | Color del bastidor | Anchura | Código de color del bastidor |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------|---------|------------------------------|
| 11130-221          | 45U             | 2200mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-222          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-223          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-224          | 45U             | 2200mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-225          | 44U             | 2200mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-257          | 45U             | 2450mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-258          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-259          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-260          | 45U             | 2450mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-261          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-262          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-269          | 45U             | 2450mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-270          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-271          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris claro         | 600mm   | RAL 7021                     |
| 11130-272          | 45U             | 2450mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-273          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |
| 11130-274          | 48U             | 2450mm | Acero                     | Gris claro         | 800mm   | RAL 7021                     |

Table 2/3

| Número de catálogo | Color de revestimiento | Código de color de revestimiento | Fondo  | Cantidad del paquete | Número de compartimentos | Acabado          |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 11130-202          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 11130-203          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 11130-204          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 11130-205          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 11130-206          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 11130-207          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 11130-208          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 11130-209          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 11130-210          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 11130-211          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 11130-212          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 11130-213          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 11130-214          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 11130-215          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 11130-216          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 11130-217          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 11130-218          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Color de revestimiento | Código de color de revestimiento | Fondo  | Cantidad del paquete | Número de compartimentos | Acabado          |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 11130-219          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 11130-220          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 11130-221          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 11130-222          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 11130-223          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 11130-224          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 11130-225          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 11130-257          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 11130-258          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 11130-259          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 11130-260          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 11130-261          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 11130-262          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1000mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 11130-269          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 11130-270          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |
| 11130-271          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |
| 11130-272          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 2                        | Polvo recubierto |
| 11130-273          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 3                        | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Color de revestimiento | Código de color de revestimiento | Fondo  | Cantidad del paquete | Número de compartimentos | Acabado          |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 11130-274          | Gris claro             | RAL 7035                         | 1200mm | 1                    | 4                        | Polvo recubierto |

Table 3/3

| Número de catálogo | Material | Carga estática | Envío rápido |
|--------------------|----------|----------------|--------------|
| 11130-202          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-203          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-204          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-205          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-206          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-207          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-208          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-209          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-210          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-211          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-212          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-213          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-214          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-215          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-216          | Acero    | 800kg          | No           |

| Número de catálogo | Material | Carga estática | Envío rápido |
|--------------------|----------|----------------|--------------|
| 11130-217          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-218          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-219          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-220          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-221          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-222          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-223          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-224          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-225          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-257          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-258          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-259          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-260          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-261          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-262          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-269          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-270          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-271          | Acero    | 800kg          | No           |

| Número de catálogo | Material | Carga estática | Envío rápido |
|--------------------|----------|----------------|--------------|
| 11130-272          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-273          | Acero    | 800kg          | No           |
| 11130-274          | Acero    | 800kg          | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel lateral debe ordenarse por separado. Para un panel de cable adecuado vea Accesorios.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE