


Placa base Varistar CP, de una sola pieza

La placa base es sólida y cubre la base del gabinete.



CARACTERÍSTICAS

La placa base es sólida y cubre la base del gabinete

Está ensamblado desde fuera

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-629	600mm	600mm	1			Caliente-inmersión galvanizada
21630-630	600mm	800mm	1			Caliente-inmersión galvanizada
21630-635	800mm	600mm	1			Caliente-inmersión galvanizada
21630-636	800mm	800mm	1			Caliente-inmersión galvanizada
21630-628	600mm	300mm	1			Caliente-inmersión galvanizada

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-631	600mm	900mm	1			Caliente-inmersión galvanizada
21630-632	600mm	1000mm	1			Caliente-inmersión galvanizada
21630-637	800mm	900mm	1			Caliente-inmersión galvanizada
21630-638	800mm	1000mm	1			Caliente-inmersión galvanizada
21630-320	600mm	300mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-322	600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-323	600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-324	600mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-325	600mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-326	600mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-327	600mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-330	800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-331	800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-332	800mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-333	800mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-334	800mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-335	800mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-633	600mm	1100mm	1			Caliente-inmersión galvanizada
21630-634	600mm	1200mm	1			Caliente-inmersión galvanizada
21630-639	800mm	1100mm	1			Caliente-inmersión galvanizada
21630-640	800mm	1200mm	1			Caliente-inmersión galvanizada

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
21630-629	No
21630-630	No
21630-635	No
21630-636	No
21630-628	No
21630-631	No
21630-632	No
21630-637	No
21630-638	No
21630-320	No
21630-322	No
21630-323	No

Número de catálogo	Envío rápido
21630-324	No
21630-325	No
21630-326	No
21630-327	No
21630-330	No
21630-331	No
21630-332	No
21630-333	No
21630-334	No
21630-335	No
21630-633	No
21630-634	No
21630-639	No
21630-640	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Esta placa base se utiliza para aplicaciones que no requieren entrada de cable desde la base.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE