

Varistar CP Deco Marco para gabinete de 800W



El marco deco es perfecto para el Varistar CP en 800 mm de ancho sin puerta frontal. Oculta cualquier cableado en los lados del gabinete, agilizando el enrutamiento del cable y el montaje del equipo para un proceso de instalación más eficiente y, simultáneamente, mejorando la apariencia del gabinete.

CARACTERÍSTICAS

Oculta el cableado junto al montaje en panel de 19", agilizando el enrutamiento de cables y el montaje de equipos para un proceso de instalación más eficiente

Proporciona un acceso más fácil a los componentes internos del gabinete con paneles abatibles o extraíbles, simplificando el mantenimiento o las reparaciones

Mejora la funcionalidad, el aspecto y la durabilidad de los gabinetes Varistar CP sin puerta

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete / Rack Frame

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Característica de diseño	Cantidad del paquete	Código de color
21630-919	42U	2000mm	800mm	Marco oscilante	1	RAL 7021
21630-926	47U	2200mm	800mm	19" Slide Mounts	1	RAL 7021
21630-918	38U	1800mm	800mm	Marco oscilante	1	RAL 7021
21630-920	47U	2200mm	800mm	Marco oscilante	1	RAL 7021
21630-925	42U	2000mm	800mm	19" Slide Mounts	1	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Característica de diseño	Cantidad del paquete	Código de color
21630-924	38U	1800mm	800mm	19" Slide Mounts	1	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Envío rápido
21630-919	Polvo recubierto	Marco Deco	No
21630-926	Polvo recubierto	Marco Deco	No
21630-918	Polvo recubierto	Marco Deco	No
21630-920	Polvo recubierto	Marco Deco	No
21630-925	Polvo recubierto	Marco Deco	No
21630-924	Polvo recubierto	Marco Deco	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El marco deco facilita el acceso a los componentes internos del gabinete con paneles abatibles o extraíbles, lo que simplifica el mantenimiento o las reparaciones. Es una adición esencial para cualquier gabinete de electrónica sin puerta principal, particularmente para equipos de prueba automatizados, proporcionando funcionalidad, apariencia y durabilidad mejoradas.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE