

Varistar CP Puerta de Acero Llano, Sísmica IP55, con Bloqueo Multi-Punto



Puerta de acero sísmico IP55 con mango de palanca y bloqueo multipunto.

CARACTERÍSTICAS

Mango de palanca con pulsador

Ángulo de apertura 180°

Puerta de acero con cierre multipunto para aplicaciones EMC

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Grado de protección: IP55

Material: Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-752	33U	1600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-753	33U	1600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-754	38U	600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-755	38U	1800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-756	42U	2000mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-757	42U	2000mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-758	47U	2200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-759	47U	2200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/3

Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Tipo de bloqueo	Ancho del rack	Tipo	Compatible con
21630-752	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos		Puerta de acero, llana	Varistar CP
21630-753	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	800HP	Puerta de acero, llana	Varistar CP
21630-754	IEC 61587-2, IEC 61587-2, IEC 60529	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos		Puerta de acero, llana	Varistar CP
21630-755	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos		Puerta de acero, llana	Varistar CP
21630-756	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos		Puerta de acero, llana	Varistar CP
21630-757	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos		Puerta de acero, llana	Varistar CP
21630-758	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Polvo recubierto	Bloqueo de 5 puntos		Puerta de acero, llana	Varistar CP
21630-759	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Polvo recubierto	Bloqueo de 5 puntos		Puerta de acero, llana	Varistar CP

Table 3/3

Número de catálogo	Envío rápido
21630-752	No

Número de catálogo	Envío rápido
21630-753	No
21630-754	No
21630-755	No
21630-756	No
21630-757	No
21630-758	No
21630-759	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE