

Base sísmica Varistar CP/zócalo

Un zócalo permite el almacenamiento funcional del exceso de conjuntos de cables y protege la parte inferior del gabinete contra roedores.



CARACTERÍSTICAS

2 perfiles de soporte, st, 10 mm, lateral

Capacidad de carga dinámica sísmica 500 kg

Altura 103 mm

2 cubiertas, st, 10 mm, delantera y trasera

Se ajusta a NEBS, Earthquake Secure (UP) a Bellcore Zone 4, probado con 500 kg, agujeros de montaje para el ajuste de la base

Acceso posible desde delante y atrás

ESPECIFICACIONES

Carga estática: 400kg

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	De conformidad con
21630-110	600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-111	600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-112	600mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Deconformidad con
21630-113	600mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-114	800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-115	800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-116	800mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-117	800mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Altura	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-110	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP	No
21630-111	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP	No
21630-112	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP	No
21630-113	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP	No
21630-114	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP	No
21630-115	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP	No
21630-116	Polvo recubierto	800mm	Zócalo de base	Varistar CP	No
21630-117	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.