

BC200-CD Mordaza de conduit a viga



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Elimina el conduit con doblez de compensación

Orificio roscado en la parte posterior

Ideal para aplicaciones eléctricas, mecánicas y de HVAC

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de la varilla (RS)	Par de apriete (TQ)	Carga estática
BC200CD2.5B	182240	31 - 38 mm	16 mm Max	6	4 N·m	440N
BC200CD2B	182230	25 - 33 mm	16 mm Max	6	4 N·m	440N
BC200CD1B	182220	19 - 25 mm	16 mm Max	6	4 N·m	440N

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de la varilla (RS)	Par de apriete (TQ)	Carga estática
BC200CD0B	182210	17 - 22 mm	16 mm Max	6	4 N·m	440N

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
BC200CD2.5B	182240	UL, cUL
BC200CD2B	182230	cUL, UL
BC200CD1B	182220	cUL, UL, ITB
BC200CD0B	182210	UL, cUL

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

