

# Clip multifuncional



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador de cajas

Soporta los anillos de brida con rosca n.º 10 a 24 y 1/4 a 20

Infunde más confianza al instalar conduits, MC/AC y aplicaciones de bajo voltaje

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** nVent CADDY Armour

**Material:** Spring Steel

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de la varilla (RS) | Tamaño del cable | Espesor del reborde (FT) | Tamaño de taladro (HS) | Tornillo incluido |
|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 4Z34               | 170650             | M4, M6, M8, M10           | 3.9 - 4.8 mm     | 3.0 - 9.5 mm             | 6.5 mm                 | No                |
| 4Z4S               |                    | 4, 6, 8, 10               | 3.9 - 4.8 mm     | 3.0 - 9.5 mm             |                        | Sí                |

Table 2/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Carga estática 1 (F1) | Carga estática 2 (F2) | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 4Z34               | 170650             | 110N                  | 90N                   | ITB, cUL, UL    |
| 4Z4S               |                    | 110N                  | 90N                   | cUL, UL         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

NEC® 300.11 requiere una varilla/cable de acometida especializados y EC311.

Las piezas 4Z instaladas en una varilla lisa de 3/8 "(10mm) en la dirección F2 tienen una capacidad de carga estática de 15 lb (67 N).

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

