

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación

Puede girar para soportar cables tendidos en varias direcciones

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e
CAT16HP24	181213	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20
CAT21HP24	181194	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174mm ²	50
CAT32HP24	181214	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561mm ²	90
CAT48HP24	181215	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974mm ²	200
CAT64HP24	181216	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987mm ²	330
CAT16HP58	181001	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20
CAT21HP58	181195	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174mm ²	50
CAT32HP58	181002	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561mm ²	90
CAT48HP58	181231	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974mm ²	200
CAT64HP58	181003	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987mm ²	330
CAT16HP912	181004	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20
CAT32HP912	181005	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561mm ²	90
CAT48HP912	181232	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974mm ²	200
CAT64HP912	181006	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987mm ²	330

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e
CAT21HP912	181196	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174mm ²	50

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
CAT16HP24	181213	15	10	3 - 8 mm	270N
CAT21HP24	181194	40	25	3 - 8 mm	270N
CAT32HP24	181214	60	35	3 - 8 mm	270N
CAT48HP24	181215	150	80	3 - 8 mm	270N
CAT64HP24	181216	220	140	3 - 8 mm	270N
CAT16HP58	181001	15	10	8 - 14 mm	270N
CAT21HP58	181195	40	25	8 - 14 mm	270N
CAT32HP58	181002	60	35	8 - 14 mm	270N
CAT48HP58	181231	150	80	8 - 14 mm	270N
CAT64HP58	181003	220	140	8 - 14 mm	270N
CAT16HP912	181004	15	10	14 - 20 mm	270N
CAT32HP912	181005	60	35	14 - 20 mm	270N
CAT48HP912	181232	150	80	14 - 20 mm	270N
CAT64HP912	181006	220	140	14 - 20 mm	270N
CAT21HP912	181196	40	25	14 - 20 mm	270N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

