

Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta

Diseño que se ajusta a una variedad de destornilladores de clavijas

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A
CAT64HPAFAB 3	181223	100 mm	9987mm ²	330	220	140
CAT21HPAFAB 3	181191	33.3 mm	1174mm ²	50	40	25
CAT16HPAFAB 3	181009	25 mm	690mm ²	20	15	10
CAT48HPAFAB 3	181233	75 mm	5974mm ²	200	150	80
CAT32HPAFAB 3	181011	50 mm	2561mm ²	90	60	35
CAT21HPAFAB 4	181192	33.3 mm	1174mm ²	50	40	25
CAT48HPAFAB 4	181234	75 mm	5974mm ²	200	150	80
CAT64HPAFAB 4	181224	100 mm	9987mm ²	330	220	140
CAT32HPAFAB 4	181012	50 mm	2561mm ²	90	60	35
CAT21HPAFAB 6	181193	33.3 mm	1174mm ²	50	40	25
CAT64HPAFAB 6	181225	100 mm	9987mm ²	330	220	140
CAT48HPAFAB 6	181235	75 mm	5974mm ²	200	150	80
CAT32HPAFAB 6	181013	50 mm	2561mm ²	90	60	35

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática
CAT64HPAFAB3	181223	4 mm	270N
CAT21HPAFAB3	181191	4 mm	270N
CAT16HPAFAB3	181009	4 mm	270N
CAT48HPAFAB3	181233	4 mm	270N
CAT32HPAFAB3	181011	4 mm	270N
CAT21HPAFAB4	181192	6 mm	270N
CAT48HPAFAB4	181234	6 mm	270N
CAT64HPAFAB4	181224	6 mm	270N
CAT32HPAFAB4	181012	6 mm	270N
CAT21HPAFAB6	181193	9 mm	270N
CAT64HPAFAB6	181225	9 mm	270N
CAT48HPAFAB6	181235	9 mm	270N
CAT32HPAFAB6	181013	9 mm	270N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

