

Soporte de rodillo ajustable nVent CADDY® Pyramid RL



CARACTERÍSTICAS

Los soportes a base de rodillos con altura ajustable están diseñados específicamente para aplicaciones de azotea

La posibilidad de ajustar la altura permite la navegación efectiva del tubo alrededor de obstrucciones

Los rodillos de polímero aseguran una rotación libre de corrosión

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática: 3:01

Temperatura: -45 to 65 °C

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Material: Polietileno;Polipropileno;Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	NB/DN	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	A
PRA6H16	360474	150 Max	165 - 406 mm	483mm	203 mm	260 mm

Número de catálogo	Número de artículo	NB/DN	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	A
PRA3H12	360473	80 Max	152 - 305 mm	317.5mm	203 mm	159 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Superficie	Peso por unidad	Carga estática
PRA6H16	360474	91613mm ²	2 kg	2670N
PRA3H12	360473	59355mm ²	2 kg	1112N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

