

Soporte L nVent CADDY Rod Lock



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sencillo diseño de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

Los orificios de sujeción múltiple son compatibles con pernos o tornillos autoperforantes, lo que ofrece opciones de instalación para estructuras de concreto, madera y acero

La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar

La tuerca de ajuste integrada permite ajustar finamente la altura del sistema hacia arriba o hacia abajo

Extremadamente útil en espacios reducidos donde las llaves son difíciles de utilizar

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society) ANSI/MSS-SP-58 (Tipo 19 y 23)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)
CRL37EG	Acero	Electro galvanizado	0.375	61.3 mm	43.2mm	35.6 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)	Tamaño de llave	Carga estática
CRLL37EG	13 mm	7.1 mm	11/16"	3100N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Siga las recomendaciones del fabricante del sujetador en cuanto a la resistencia de extracción y corte al sujetarlo a la estructura. No se incluye el sujetador.

Instale de acuerdo con el código correspondiente.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

