

nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y"



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminaciones en articulaciones en "Y" pre-ensambladas

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Acero; Aleación de zinc; Polipropileno
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud "Y" del cable de acero (YL)	A	B
SLK15Y500L3	196528	1.5 mm	3m	0.5m	39 mm	5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud "Y" del cable de acero (YL)	A	B
SLK15Y300L3	196527	1.5 mm	3m	0.3m	39 mm	5 mm
SLK15Y500L3R2	196655	1.5 mm	3m	0.5m	39 mm	5 mm
SLK15Y300L5		1.5 mm	5m	0.3m	39 mm	5 mm
SLK15Y300L3R2	196648	1.5 mm	3m	0.3m	39 mm	5 mm
SLK2Y300L7	196556	2 mm	7m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L3	196553	2 mm	3m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L5	196555	2 mm	5m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L10	196557	2 mm	10m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L2	196552	2 mm	2m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L3R2	196638	2 mm	3m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y500L3	196554	2 mm	3m	0.5m	42 mm	8 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
SLK15Y500L3	196528	195N
SLK15Y300L3	196527	195N
SLK15Y500L3R2	196655	195N
SLK15Y300L5		195N
SLK15Y300L3R2	196648	195N

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
SLK2Y300L7	196556	440N
SLK2Y300L3	196553	440N
SLK2Y300L5	196555	440N
SLK2Y300L10	196557	440N
SLK2Y300L2	196552	440N
SLK2Y300L3R2	196638	440N
SLK2Y500L3	196554	440N


Espesor (T): 12.5 mm

Anchura (W): 19 mm

Altura (H): 55 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

