

nVent CADDY Superfix 454 para servicios estándar



CARACTERÍSTICAS

Recomendado para la suspensión de líneas de tubo estacionario sin aislamiento

Mordaza fácil de cerrar para tubo de cobre y tubo de acero

El diseño articulado exclusivo elimina la necesidad de desarmar la mordaza antes de la instalación

La mordaza se puede cerrar con una mano, sin siquiera girar un tornillo

El diseño completamente de acero del mecanismo de cierre conserva su resistencia incluso cuando se expone al calor

Incluye una tuerca con tapa de 9,5 mm (3/8 in), lo cual permite una fijación sencilla a la varilla roscada

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 12)

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrolgalvanizado

Temperatura: -50 to 110 °C

Table 1/1


Número de catálogo	Material	Diámetro exterior (OD)	Tamaño del tubo de cobre	B	Carga estática
--------------------	----------	------------------------	--------------------------	---	----------------

454001	Acero, EPDM-SBR Rubber	12.7 mm	3/8"	23.02 mm	800N
454002	Acero, EPDM-SBR Rubber	15.9 - 17.1 mm	1/2"	23.02 mm	800N
454003	Acero, EPDM-SBR Rubber	19.1 mm	5/8"	23.02 mm	800N
454004	Acero, EPDM-SBR Rubber	21.3 - 22.2 mm	3/4"	23.02 mm	800N
454005	Acero, EPDM-SBR Rubber	26.7 - 28.6 mm	1"	23.02 mm	800N
454006	Acero, EPDM-SBR Rubber	33.4 - 34.9 mm	1 1/4"	23.02 mm	800N
454007	Acero, EPDM-SBR Rubber	42.2 mm Min	1 1/2"	23.02 mm	800N
454008	Acero, EPDM-SBR Rubber	48.0 - 48.3 mm		23.02 mm	800N
454009	Acero, EPDM-SBR Rubber	54 mm	2"	23.81 mm	800N
454010	Acero, EPDM-SBR Rubber	57.0 - 60.3 mm		23.02 mm	800N
454011	Acero, EPDM-SBR Rubber	63.0 - 66.7 mm	2 1/2"	23.02 mm	1330N
454012	Acero, EPDM-SBR Rubber	69.7 - 73 mm		23.81 mm	1330N
454013	Acero, EPDM-SBR Rubber	73.8 - 79.4 mm	3"	23.81 mm	1330N
454014	Acero, EPDM-SBR Rubber	83.0 - 88.9 mm		23.81 mm	1330N
454015	Acero, EPDM-SBR Rubber	92.1 mm	3 1/2"	23.02 mm	1330N
454016	Acero, EPDM-SBR Rubber	101.6 - 104.8 mm	4"	28.57 mm	1330N
454017	Acero, EPDM-SBR Rubber	108.0 - 114.3 mm		28.57 mm	1330N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

