

# Anillo de brida liso



## CERTIFICACIONES



## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electro galvanizado

**Material:** Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro	Tamaño del cable	Carga estática máxima
2BR8	12.7 mm	5 mm	220N
2BR12	19.1 mm	5 mm	220N
2BR20	31.8 mm	5 mm	220N
2BR32	50.8 mm	5 mm	220N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los anillos de bridas no se recomiendan para cables de alto rendimiento. Vea la serie nVent CADDY Cat HP.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

