


# Troquel para herramienta de crimpado, tipo ML, DIN46235 Extrafuerte, # 7 trenzado-1/0 in trenzado, 10 mm<sup>2</sup> trenzado-50 mm<sup>2</sup> trenzado

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**PKML1050**



### CARACTERÍSTICAS

Adecuado para argollas y conectores de cable

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 716993

Tipo de terminal/conector: DIN46235 de servicio pesado

Tamaño del conductor: #7 varado - 1/0 varado; 10 mm<sup>2</sup> varados - 50 mm<sup>2</sup> varados

Anchura de crimpado: 5mm

Herramienta: MLB

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.