

# Cable a alma de raíl, molde solamente, de señal, Hecho en zona de trabajo Tipo de terminal de unión, 50 mm<sup>2</sup> Rígido, Derecho

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**SBWW6RH**



### CARACTERÍSTICAS

Molde de repuesto diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: Hecho sobre el terreno

Tamaño del conductor: 50 mm<sup>2</sup> sólido

Diámetro exterior del conductor, nominal: 8mm

Estilo de soldador: T21

Orientación: Mano derecha

Solo molde: Sí

Material de soldadura: SB32 o SB25PLUSF80, se vende por separado

Abrazadera de mango: C105B, se vende por separado

## **ADVERTENCIA**

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**