

# nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta Transformador IP2X para 2 Conductores por Fase

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Entrada/salida para conductor neutro/tierra

Resistente a salpicaduras de solventes e hidrocarbonos

Se instala fácil y rápidamente

Resistencia UV

### ESPECIFICACIONES


Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material              | Temperatura de funcionamiento | Longitud (L) | Anchura (W) | Fondo (D) |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| FLEXCOVIP2XT<br>WO | 508161             | Policloruro de vinilo | -40 to 140°C                  | 670mm        | 230mm       | 180mm     |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| FLEXCOVIP2XTWO     | 508161             | 0.84kg          |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE