


# Varistar 19" Estantería, estacionaria, 75 kg

## Data Solutions



Varistar 19" Estantería, estacionaria, 75 kg.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 75 kg

St, 1,5 mm

Incluye GND/Grounding

Ancho 495 mm

Para el montaje en cuatro montajes de panel / deslizamiento de 19"

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Plataforma

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Color | Código de color | Acabado |
|--------------------|---------|-------|----------------------|-------|-----------------|---------|
|--------------------|---------|-------|----------------------|-------|-----------------|---------|

|           |       |       |   |            |          |                  |
|-----------|-------|-------|---|------------|----------|------------------|
| 22130-309 | 495mm |       | 1 | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| 21130-302 | 495mm |       | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 21130-303 | 495mm |       | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 21130-304 | 495mm | 800mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 21130-305 | 495mm | 800mm | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 21130-309 | 495mm |       | 1 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto |
| 22130-302 | 495mm |       | 1 | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| 22130-303 | 495mm |       | 1 | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| 22130-304 | 495mm | 800mm | 1 | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |
| 22130-305 | 495mm | 800mm | 1 | Gris claro | RAL 7035 | Polvo recubierto |

| Table 2/2          |        |          |                       |
|--------------------|--------|----------|-----------------------|
| Número de catálogo | Altura | Longitud | Tipo                  |
| 22130-309          | 740mm  | 682mm    | Profundidad total     |
| 21130-302          | 400mm  | 342mm    | Profundidad empotrada |
| 21130-303          | 500mm  | 442mm    | Profundidad total     |
| 21130-304          | 600mm  | 642mm    | Profundidad empotrada |
| 21130-305          | 700mm  | 642mm    | Profundidad total     |
| 21130-309          | 740mm  | 682mm    | Profundidad total     |
| 22130-302          | 400mm  | 342mm    | Profundidad empotrada |
| 22130-303          | 500mm  | 442mm    | Profundidad total     |

| Número de catálogo | Altura | Longitud | Tipo                  |
|--------------------|--------|----------|-----------------------|
| 22130-304          | 600mm  | 642mm    | Profundidad empotrada |
| 22130-305          | 700mm  | 642mm    | Profundidad total     |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**