

Terminal de 4 orificios con compensación



CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo LA nVent ERICO Cadweld únicamente

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Tipo: NEMA®

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A	B
B104EKOL	39.62 mm	152.4mm	76.2 mm	6.35 mm	15.9 mm	44.5 mm
B104GKOL	39.62 mm	158.75mm	76.2 mm	9.53 mm	15.9 mm	44.5 mm
B104JKOL	39.62 mm	158.75mm	76.2 mm	12.7 mm	15.9 mm	44.5 mm

Table 2/2


Número de catálogo	C	D	Tamaño de taladro (HS)	Ángulo (a)	Tamaño del conductor equivalente
--------------------	---	---	------------------------	------------	----------------------------------

B104EKOL	85.7 mm	44.5 mm	14.29 mm	45 °	483.77mm ²
B104GKOL	92.1 mm	44.5 mm	14.29 mm	45 °	725.66mm ²
B104JKOL	92.1 mm	44.5 mm	14.29 mm	45 °	967.54mm ²

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135
Francia: +33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272
Otros países: +31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái: +86 21 2412 1618/19
Sídney: +61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE