



Base de terminal aéreo, montaje en caballete estampado, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para usar sobre caballetes en techos

Para la sujeción del cable de tensión positiva del perno

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)	Altura (H)
LPA31512	Aluminio		1/2" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPA31558	Aluminio		5/8" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPA31212	Aluminio		1/2" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)	Altura (H)
LPA31258	Aluminio		5/8" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC31212	Cobre		1/2" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC31238	Cobre		3/8" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC31258	Cobre		5/8" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC312L12	Cobre	Estañado	1/2" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC31512	Cobre		1/2" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC31538	Cobre		3/8" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm
LPC31558	Cobre		5/8" UNC	5.08 mm	63.5mm	43.81 mm

Table 2/2		
Número de catálogo	Anchura (W)	Peso por unidad
LPA31512	203.2 mm	0.16 kg
LPA31558	203.2 mm	0.16 kg
LPA31212	304.8 mm	0.18 kg
LPA31258	304.8 mm	0.18 kg
LPC31212	304.8 mm	0.43 kg
LPC31238	304.8 mm	0.43 kg
LPC31258	304.8 mm	0.43 kg
LPC312L12	304.8 mm	0.43 kg
LPC31512	203.2 mm	0.34 kg

Número de catálogo	Anchura (W)	Peso por unidad
LPC31538	203.2 mm	0.34 kg
LPC31558	203.2 mm	0.34 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE