


Soporte de tubo del cable/punto



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Mordaza para enlazar tubos horizontales o verticales con el sistema de protección contra rayos

Se puede usar como soporte vertical para terminales aéreos

Homologado conforme a UL® 96

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Anchura (W)
LPA331	Aluminio	Desnudo	9.53 mm	44.5 - 63.5 mm	41.27mm	99 mm
LPA330	Aluminio	Desnudo	9.53 mm	35.6 - 44.45 mm	41.27mm	88.9 mm
LPC330	Latón	Desnudo	9.53 mm	35.6 - 44.45 mm	41.27mm	88.9 mm
LPC330L	Latón	Estañado	9.53 mm	35.6 - 44.45 mm	41.27mm	88.9 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Anchura (W)
LPC331L	Latón	Estañado	9.53 mm	44.5 - 63.5 mm	41.27mm	99 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad	Certificaciones
LPA331	0.16 kg	
LPA330	0.16 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC330	0.36 kg	
LPC330L	0.36 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC331L	0.38 kg	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE