

# Herramienta de decapado del aislamiento de conductores, buje de reemplazo



## CARACTERÍSTICAS

Adecuado para las herramientas de decapado del aislamiento de conductores

Operación de reemplazo sencillo; se cambia fácilmente con la llave hexagonal que se incluye con las herramientas para decapado del aislamiento del conductor

Brinda un decapado preciso sin dañar el conductor


Se decapa rápidamente, incluso bajo climas fríos

La guarda de las cuchillas de corte asegura la seguridad

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Buje A	Longitud (L)
SBRT1034048	Aluminum, Acero	3/16" Bondstrand, 4/64" aislamiento	50.8mm
SBRT1040075	Aluminum, Acero	3/16" Bondstrand, 6/64" aislamiento	50.8mm
SBRT10515145	Aluminum, Acero	#6 Sol, Concéntrico 11/64" Aislamiento	50.8mm
SBRT1067575	Aluminum, Acero	2/0 Ropelay, 6/64" de aislamiento	50.8mm



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**