

# Pináculo de reemplazo Dynasphere, MKIV



## CARACTERÍSTICAS

Pináculo de reemplazo para el terminal aéreo Dynasphere, MKIV

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura de instalación (H) | Tamaño de rosca (TS) | Diámetro (Ø) | Altura (H) | Peso por unidad |
|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|
| ADCOMP058          | 3 - 20 m                  | 1/2 "BSPP            | 21.4 mm      | 60 mm      | 0.13 kg         |
| ADCOMP057          | 20 - 50 m                 | 1/2 "BSPP            | 23.4 mm      | 60 mm      | 0.15 kg         |
| ADCOMP056          | 50 m Min                  | 1/2 "BSPP            | 25.4 mm      | 60 mm      | 0.18 kg         |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.