

Adaptador de mástil de tubo de agua de terminal con dispositivo de cebado



CARACTERÍSTICAS

Monta los terminales con dispositivo de cebado en tubos de acero sin aislamiento, utilizando las tuberías como conductores de bajada.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Peso por unidad
INTCPTADF2NP TSI	Acero, Stainless Acero 304 (EN 1.4301)	MF25	2" NPT	75.2 mm	100 mm	0.68 kg
INTCPTADF2BS PSI	Acero, Stainless Acero 304 (EN 1.4301)	MF25	2" BSPT	75.2 mm	93.7 mm	0.68 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.