

# Mordaza de puesta a tierra nVent ERICO Hammerlock, Cu, 3/4" dia, 1/0-2/0 trenz.

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**EHL34C2G**



La conexión mecánica irreversible de nVent ERICO Hammerlock une el conductor de conexión a tierra a la varilla. Fabricada con cobre altamente conductor, la conexión vanguardista Hammerlock proporciona una unión de baja resistencia diseñada para soportar corrientes de falla a tierra y transitorios causados por rayos. El diseño con resistencia mecánica del conector garantizará que se mantiene el nivel más alto de rendimiento durante años tras haber enterrado la conexión en un entorno subterráneo difícil.

Se puede instalar la conexión Hammerlock con tan solo un martillo y no necesita ni herramientas ni formación especiales. La conexión Hammerlock se puede instalar a un ritmo tres o cinco veces más rápido que una abrazadera de bellota y ofrece una conexión a tierra de alta calidad que es fácil de usar y resiste la capacidad de corriente al completo del conductor.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Conexión irreversible con excelente resistencia mecánica

Gracias a su instalación rápida y sencilla, solo se necesita un martillo

No se necesita una formación especial

Conexión de baja resistencia

Proporciona una indicación visual de una conexión completa

Permite conexiones en T y de pasante

Adecuado para conductores de acero Copperweld®

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de varilla de conexión a tierra: Cobre

Material: Cobre


Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal: 3/4"

Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real ( $\varnothing$ ): 17.3 mm

Tamaño del conductor: 1/0 varados - 2/0 varados;#2 Sólido

Número de conductores: 1

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**⚠** WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE