

# Varilla de extensión, rosca con sistema imperial



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Roscado en ambos extremos para usar como varilla de extensión desde la base del terminal aéreo al acoplador o al terminal de bola de seguridad

Disponible en longitudes configuradas a pedido

UL listed for a minimum length of 10" (254mm)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1


| Número de catálogo | Material | Tamaño de rosca (TS) | Diámetro (Ø) | Certificaciones                               |
|--------------------|----------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| LPC271CTO          | Cobre    | 3/8" UNC             | 9.53 mm      | E202878-Combined_CoC,<br>E202878-Combined_CoC |
| LPA272CTO          | Aluminio | 1/2" UNC             | 12.74 mm     |                                               |
| LPC272CTO          | Cobre    | 1/2" UNC             | 12.74 mm     |                                               |

| Número de catálogo | Material                            | Tamaño de rosca (TS) | Diámetro (Ø) | Certificaciones                                       |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| LPS273CTO          | Acero inoxidable 304<br>(EN 1,4301) | 5/8" UNC             | 15.88 mm     |                                                       |
| LPA273CTO          | Aluminio                            | 5/8" UNC             | 15.88 mm     | E202878-<br>Combined_CoC,<br>E202878-<br>Combined_CoC |
| LPC273CTO          | Cobre                               | 5/8" UNC             | 15.88 mm     | E202878-<br>Combined_CoC,<br>E202878-<br>Combined_CoC |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Hay longitudes configurables a pedido (Configured-to-order, CTO) de hasta 144 in (3.657 mm).

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.