

Puente flexible para puesta a tierra de cerca y puerta



CARACTERÍSTICAS

Se usa para unir puertas, mangos de operación de interruptor y cualquier otro artículo donde el movimiento o la vibración requiera un puente de puesta a tierra flexible

El conductor aislado de trenzado múltiple brinda flexibilidad y protección de trenzado

Los extremos crimpados del puente permiten que un conductor más grande quepa en el mismo molde que el conductor concéntrico

Las conexiones se realizan con conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld usando el mismo molde que se necesita para otras conexiones posteriores de cerca

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Código del cable	Tamaño del conductor	Longitud de cable
FJ2G12	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	305mm
FJ2G16	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	406mm
FJ2Q16	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	406mm
FJ1T18	Copper, Goma de polietileno	1T	#2 Sólido	457mm
FJ2G18	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	457mm

Número de catálogo	Material	Código del cable	Tamaño del conductor	Longitud de cable
FJ2Q18	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	457mm
FJ1T24	Copper, Goma de polietileno	1T	#2 Sólido	610mm
FJ2G24	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	610mm
FJ2Q24	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	610mm
FJ2QA24	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	610mm
FJ2G30	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	762mm
FJ2G36	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	914mm
FJ2Q36	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	914mm
FJ1T240	Copper, Goma de polietileno	1T	#2 Sólido	6096mm
FJ1T42	Copper, Goma de polietileno	1T	#2 Sólido	1067mm
FJ1T96	Copper, Goma de polietileno	1T	#2 Sólido	2438mm
FJ2Q48	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	1219mm
FJ2G72	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	1829mm
FJ2G120	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	3048mm
FJ2G132	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	3353mm
FJ2G144	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	3658mm
FJ2G168	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	4267mm
FJ2G180	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	4572mm

Número de catálogo	Material	Código del cable	Tamaño del conductor	Longitud de cable
FJ2G228	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	5791mm
FJ2G360	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	9144mm
FJ2G84	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	2134mm
FJ2G96	Copper, Goma de polietileno	2G	2/0 varados	2438mm
FJ2Q120	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	3048mm
FJ2Q156	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	3962mm
FJ2Q168	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	4267mm
FJ2Q180	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	4572mm
FJ2Q216	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	5486mm
FJ2Q240	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	6096mm
FJ2Q252	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	6401mm
FJ2Q384	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	9754mm
FJ2Q600	Copper, Goma de polietileno	2Q	4/0 varados	15240mm

Tamaño de conductor	Diámetro de tubo	ERICO CADWELD Número de pieza del molde	Tamaño del material de soldadura
N.º 2 sól.	1 1/2 in - 4 in	VBC1TV3C	65
N.º 2 sól.	4 in - 6 in	VBC2GV5C	90
2/0 trenz.	1 1/4 in - 3 1/2 in	VBC2GV3C	115
2/0 trenz.	4 in - 6 in	VBC2GV5C	115
4/0 trenz.	1 1/4 in - 3 1/2 in	VBC2QV3C	115
4/0 trenz.	4 in - 6 in	VBC2QV5C	115

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.