

Mordaza dividida de varilla de puesta a tierra, varilla a cinta



CARACTERÍSTICAS

Se usa para conectar una varilla de puesta a tierra a un terminal o a cinta con un orificio perforado


ESPECIFICACIONES

Material: Gunmetal

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Tamaño de rosca (TS)
RCC16	710430	14.2 mm Max	M10
SRC15	710440	14.8 mm Max	M10

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE