

# Perno de cabeza hexagonal, rosca imperial



## CARACTERÍSTICAS

Perno de cabeza hexagonal con rosca imperial

## ESPECIFICACIONES


**Material:** Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)

Table 1/1

| Número de catálogo | Tamaño de rosca (TS) | Longitud del tornillo (L) |
|--------------------|----------------------|---------------------------|
| A927F177           | 1/4" UNC             | 12.7mm                    |
| A927F187           | 5/16" UNC            | 19mm                      |
| A927F193           | 3/8" UNC             | 19mm                      |
| A927F179           | 1/4" UNC             | 19mm                      |
| A927F181           | 1/4" UNC             | 25.4mm                    |
| A927F189           | 5/16" UNC            | 25.4mm                    |
| A927F195           | 3/8" UNC             | 25.4mm                    |

| Número de catálogo | Tamaño de rosca (TS) | Longitud del tornillo (L) |
|--------------------|----------------------|---------------------------|
| A927F199           | 1/2" UNC             | 25.4mm                    |
| A927F201           | 1/2" UNC             | 38.1mm                    |
| A927F203           | 1/2" UNC             | 50.8mm                    |
| A927F183           | 1/4" UNC             | 31.75mm                   |
| A927F185           | 1/4" UNC             | 38.1mm                    |
| A927F236           | 5/16" UNC            | 31.75mm                   |
| A927F191           | 5/16" UNC            | 38.1mm                    |
| A927F197           | 3/8" UNC             | 38.1mm                    |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.