

Conector de cable en línea



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Empalmador de cable con cuatro pernos para presión en cada cable

LPC513 es compatible con conductores redondos nVent ERICO Cu-Bond

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Anchura (W)	Conductor Cu-Bond de nVent ERICO
LPA513	Aluminio		19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	
LPC513L	Cobre	Estañado	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	
LPC513	Cobre		19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13



Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad	De conformidad con
LPA513	0.09 kg	
LPC513L	0.17 kg	
LPC513	0.17 kg	IEC® 62561-1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La conformidad con IEC es válida solo para los conductores homologados de nVent ERICO Cu-Bond.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE