

Abrazadera de perno en U fundida ranurada



CARACTERÍSTICAS

Mordaza para unir las barandillas y tuberías al sistema de protección contra rayos

Un orificio ranurado facilita el ensamblaje y elimina el herraje suelto

Homologado conforme a UL® 96

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
LPA571	Aluminio	Desnudo	50.8 - 63.5 mm	49.78mm	88.9 mm	92.2 mm
LPC571	Latón	Desnudo	50.8 - 63.5 mm	49.78mm	88.9 mm	92.2 mm
LPC571L	Latón	Estañado	50.8 - 63.5 mm	49.78mm	88.9 mm	92.2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad
LPA571	0.18 kg

Número de catálogo	Peso por unidad
LPC571	0.38 kg
LPC571L	0.38 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE