

Kit de enlace de protector de hilos de raíl nVent ERICO Cadweld Plus, estilo lengüeta



Los enlaces del protector de hilos nVent ERICO Cadweld están diseñados para soldarse a la red de raíles en el nivel del eje neutral del perfil del raíl. Para garantizar la integridad de la conexión, el fijador se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus.

CARACTERÍSTICAS

Ofrece la fácil ignición electrónica de nVent ERICO Cadweld Plus

Ofrece protección contra raíles rotos y resistencia significativa a la corrosión

Proporciona resistencia eléctrica constante

Hay dos versiones de estilos de terminal de enlace disponibles

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: Pestaña

Acabado: Estañado

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Discos de esmerilado incluidos	Tamaño del conductor	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SBTBBU408CW P	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	No	3/16" Bondstrand	203.2 mm	27 mm	4.8 mm

Número de catálogo	Material	Discos de esmerilado incluidos	Tamaño del conductor	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SBTBBU412CW P	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	No	3/16" Bondstrand	304.8 mm	27 mm	4.8 mm
SBTBBU412CW PW2	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Sí	3/16" Bondstrand	304.8 mm	27 mm	4.8 mm


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit incluye: (2) moldes, (1) limpiador de moldes, (100) uniones, (100) material de soldadura de aleación PLUSF80 y (5) ruedas de esmerilado (si corresponde).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

El material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus requiere de una unidad de control electrónica de ignición (se vende por separado).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE