

# Ensamblaje prefabricado de mordaza para cerca con conductor único de puesta a tierra



## CARACTERÍSTICAS

Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubo de acero de pared delgada

Se incluyen herrajes de acero inoxidable

Disponible en orientación para mano derecha o izquierda

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Estañado

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Orientación	Tamaño de poste de cerca, nominal	Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø)	Tamaño del conductor de conexión a tierra	Longitud del cable de conexión a tierra
A235C2C1LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	1 1/2"	48.3 mm	1/0 varados	0.3m

Número de catálogo	Material	Orientación	Tamaño de poste de cerca, nominal	Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø)	Tamaño del conductor de conexión a tierra	Longitud del cable de conexión a tierra
A235D2G2RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	2"	60.5 mm	2/0 varados	0.6m
A235E2Q2RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	2 1/2"	73.2 mm	4/0 varados	0.6m
A235F2C2LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	3"	88.9 mm	1/0 varados	0.6m
A235G2Q2RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	3 1/2"	101.6 mm	4/0 varados	0.6m
A235H2C10RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	4"	114.3 mm	1/0 varados	3.1m
A235D2G4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2"	60.5 mm	2/0 varados	1.2m
A235D2Q4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	2"	60.5 mm	4/0 varados	1.2m

Número de catálogo	Material	Orientación	Tamaño de poste de cerca, nominal	Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø)	Tamaño del conductor de conexión a tierra	Longitud del cable de conexión a tierra
A235E2G4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2 1/2"	73.2 mm	2/0 varados	1.2m
A235E2Q4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2 1/2"	73.2 mm	4/0 varados	1.2m
A235D2Q4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2"	60.5 mm	4/0 varados	1.22m
A235D2Q5LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2"	60.5 mm	4/0 varados	1.5m
A235D2Q5RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	2"	60.5 mm	4/0 varados	1.5m
A235E2Q5LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano izquierda	2 1/2"	73.2 mm	4/0 varados	1.5m
A235E2Q5RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Mano derecha	2 1/2"	73.2 mm	4/0 varados	1.5m


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

En el diagrama se muestra la orientación para la mano derecha.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.