

Derivación simple de circuito de guía de base de raíl, manija en T



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje de fácil portabilidad que se puede usar en los tipos de raíles más comunes

Hay dos ensamblajes de derivación disponibles: Cero ohm "duro" o 0,06 ohm

Ninguna resistencia puede fallar: El producto está prediseñado para brindar una derivación permanente de 0,06 ohm.

Probado para garantizar la confiabilidad de la derivación de 0,06 ohm

Aislamiento negro o naranja brillante disponible en la derivación "Dura" para facilitar la identificación y aumentar la visibilidad

Cable soldado a la mordaza del terminal

Los puntos de contacto endurecidos en las mordazas logran atravesar y morder el óxido y el sarro

El diseño único garantiza el contacto positivo y la firmeza de la sujeción

La manija en forma de T permite el ajuste manual rápido y fácil

ESPECIFICACIONES

Material: Bronce de cadmio;Acero;Policloruro de vinilo

Table 1/2

Número de catálogo	Color	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)	Grosor del patín del carril (RFT)	Derivación
SBB2721YS72	Negro	1830mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max	Duro (Cero Ohm)

Número de catálogo	Color	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)	Grosor del patín del carril(RFT)	Derivación
SBB2721CS72	Naranja	1830mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max	Duro (Cero Ohm)
SBB2721F	Transparente	2184mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max	Sintonizado (0,06 Ohm)


Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño del conductor	Número de puntos de contacto
SBB2721YS72	3/16" Bondstrand	2
SBB2721CS72	3/16" Bondstrand	3
SBB2721F	5/32" varado	3

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para cumplir con los requisitos de 0,06 ohmios, la longitud fabricada debe ser mayor de la indicada.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE