

Plantilla de perfil de raíl



CARACTERÍSTICAS

Brinda un posicionamiento específico, seguro y sencillo de la altura del orificio en el perfil del raíl

Las plantillas de perfil de rail universal pueden acomodar múltiples perfiles de raíl

Adecuado para uso con máquinas de perforación de raíles nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC y SBME230VAC

Se instala fácilmente en máquinas para perforado de rieles

ESPECIFICACIONES

Tamaño de taladro (HS): 6.5 mm

Diámetro (Ø): 54 mm

Material: Acero

Table 1/1


| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de plantilla | Anchura (W) | Tipo de carril | Altura del taladro (HH) |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| RPT100LB | 716204 | Ordinarios | 82.5 mm | 100 lb ÁRABE | 66.8mm |
| RPT115LB | 716203 | Ordinarios | 82.5 mm | ÁREA DE 115 lb | 75.7mm |
| RPT132RE | 716211 | Ordinarios | 82.5 mm | 132 lb RE | 81.3mm |
| RPT136RE | 716212 | Ordinarios | 82.5 mm | 136 lb RE, TR68 | 85.3mm |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de plantilla | Anchura (W) | Tipo de carril | Altura del taladro (HH) |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| RPT141AB | 716213 | Ordinarios | 82.5 mm | 141 lb AB | 88.1mm |
| RPT43KG625 | 715509 | Ordinarios | 82.5 mm | 43 kg | 62.5mm |
| RPT50KG63 | 715513 | Ordinarios | 82.5 mm | 50 kg | 63mm |
| RPT60KG738 | 715512 | Ordinarios | 82.5 mm | 60 kg | 73.8mm |
| RPT70LBASCS | 716215 | Ordinarios | 82.5 mm | 70 lb ASCS | 52.1mm |
| RPT90LB655 | 716207 | Ordinarios | 82.5 mm | 90 lb ARA, TR45 | 66.5mm |
| RPT90LBARAA | 716216 | Ordinarios | 82.5 mm | 90 lb ARAA | 64.5mm |
| RPTAS41KG603 | 715543 | Ordinarios | 82.5 mm | AS41 | 60.3mm |
| RPTAS4758 | | Ordinarios | 82.5 mm | AS47 | 58mm |
| RPTAS47619 | 715556 | Ordinarios | 82.5 mm | AS47 | 61.9mm |
| RPTAS50KG67 | 715545 | Ordinarios | 82.5 mm | AS50 | 67mm |
| RPTAS5364 | | Ordinarios | 82.5 mm | AS53 | 64mm |
| RPTAS53AS60NAX | | Ordinarios | 82.5 mm | AS46, AS53 | 62.5mm |
| RPTAS6068 | | Ordinarios | 82.5 mm | AS60 | 68mm |
| RPTAS60KG745 | 715542 | Ordinarios | 82.5 mm | AS60 | 74.5mm |
| RPTBH95RBS64 | 715367 | Ordinarios | 82.5 mm | BH95RBS | 64.69mm |
| RPTBHP42KG58 | 715544 | Ordinarios | 82.5 mm | BHP42 | 58mm |
| RPTBS100A | 715529 | Ordinarios | 82.5 mm | BS100A | 76.2mm |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de plantilla | Anchura (W) | Tipo de carril | Altura del taladro (HH) |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| RPTBS80A | 715528 | Ordinarios | 82.5 mm | BS80A | 65.53mm |
| RPTBS90A56 | 715559 | Ordinarios | 82.5 mm | BS90A | 56mm |
| RPTEB50T675 | 715364 | Ordinarios | 82.5 mm | 50 kg | 67.5mm |
| RPTIR52KG69 | 715557 | Ordinarios | 82.5 mm | 52 kg | 69mm |
| RPTK4063 | 716206 | Ordinarios | 82.5 mm | K40 | 63mm |
| RPTNP4AM805 | 715571 | Ordinarios | 82.5 mm | NP4AM | 80.5mm |
| RPTNP4AM865 | 715572 | Ordinarios | 82.5 mm | NP4AM | 86.5mm |
| RPTNP4AM893 | 715573 | Ordinarios | 82.5 mm | NP4AM | 93mm |
| RPTR65785 | 715560 | Ordinarios | 82.5 mm | R65 | 78.5mm |
| RPTRI6087 | 715577 | Ordinarios | 82.5 mm | RI60 | 87mm |
| RPTRP42 | | Ordinarios | 82.5 mm | RP42 | 60.5mm |
| RPTRP54 | | Ordinarios | 82.5 mm | RP54 | 70mm |
| RPTS41595 | 715540 | Ordinarios | 82.5 mm | S41 | 59.5mm |
| RPTS49475 | 715578 | Ordinarios | 82.5 mm | ARTÍCULO 49 | 47.5mm |
| RPTUIC5472 | | Ordinarios | 82.5 mm | UIC | 72mm |
| RPTUIC6074 | 715536 | Ordinarios | 82.5 mm | UIC60 | 74mm |
| RPTUIC60763 | | Ordinarios | 82.5 mm | UIC60 | 76.3mm |
| RPTUNI | 715365 | Universal | 95 mm | S49, S54, UIC60 | 62.5mm |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de plantilla | Anchura (W) | Tipo de carril | Altura del taladro (HH) |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| RPTUNIVABC | 716201 | Universal | 95 mm | BS90A, UIC54, UIC60 | 70mm |
| RPTUNIVEFG | 716202 | Universal | 95 mm | AS50, AS60, BHP42 | 74.5mm |
| RPTVRC50CN | 715133 | Ordinarios | 82.5 mm | VRC50 | 68.5mm |
| RPTVRC60CN | 715558 | Ordinarios | 82.5 mm | VRC60 | 79mm |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE