

# Soldadora completa de trabajo especial de guía, eléctrica



## CARACTERÍSTICAS

Diseñado para unir estructuras en aplicaciones de unión de potencia

Para usarse con terminales preformados en fábrica

Disponible en orientación para mano derecha o izquierda

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de carril:** Perfiles de carril de la grúa

**Estilo de terminal de conexión:** J

Table 1/1

| Número de catálogo | Material        | Tamaño del conductor | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador | Orientación    | Longitud del mango |
|--------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| PBJT503LH          | Acero, Graphite | 2/0 Concéntrico      | 10.62mm                                  | T5                 | Mano izquierda | 502mm              |
| PBJT503RH          | Acero, Graphite | 2/0 Concéntrico      | 10.62mm                                  | T5                 | Mano derecha   | 502mm              |
| PBJT52WLH          | Acero, Graphite | 250 kcmil Ropelay    | 19.05mm                                  | T5                 | Mano izquierda | 502mm              |
| PBJT52WRH          | Graphite, Acero | 250 kcmil Ropelay    | 19.05mm                                  | T5                 | Mano derecha   | 502mm              |

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE