

# Abrazadera de perno en U estampada, 90°



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Mordaza para unir las tuberías, barandillas y tubos de escape al sistema de protección contra rayos

Homologado conforme a UL® 96

## ESPECIFICACIONES


**Tamaño del conductor, UL:** Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/1

| Número de catálogo | Material                                   | Diámetro exterior (OD) | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| LPA5962            | Aluminum, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | 48.3 - 66.67 mm        | 50.8mm    | 92 mm      | 118.75 mm   | 0.21 kg         |
| LPC5962            | Copper, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)   | 48.3 - 66.67 mm        | 50.8mm    | 92 mm      | 118.75 mm   | 0.23 kg         |

| Número de catálogo | Material                                         | Diámetro exterior (OD) | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| LPA5963            | Aluminum,<br>Acero inoxidable 304<br>(EN 1,4301) | 66.8 - 92.2 mm         | 50.8mm    | 119.19 mm  | 139.7 mm    | 0.29 kg         |
| LPC5963            | Copper, Acero<br>inoxidable 304<br>(EN 1,4301)   | 66.8 - 92.2 mm         | 50.8mm    | 119.19 mm  | 139.7 mm    | 0.35 kg         |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE