

Perfil perforado de soporte de barra colectora ajustable ABS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para uso con los módulos aislantes de soporte de barra colectora ajustable ABS

Orificios perforados en la fábrica para un ensamblaje rápido

Mejora la resistencia al doblado mediante la interconexión o el apilamiento de dos perfiles

Conecte los perfiles entre sí o fije un perfil a la estructura del panel con un rigidizador de perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)
ABS-AP25	560930	Aluminio	2000mm	23 mm	47 mm	8.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	Peso por unidad
ABS-AP25	560930	25 mm	1.35 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE